

## Характеристика отопительно - вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель							Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L м <sup>3</sup> /ч	Р, Па	n об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, Вт	n об/мин	Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева, °C		Расход тепла, Вт (ккал/ч)	ΔР кгс/м <sup>2</sup>	
																	от	до			
П 1	1	Раздевалки		Компакт 11В2 М-Л			-	380	200	-	U 230 В	300	-	водяной	-	-	-28	+23	6500 (5590)	-	Арктика
П 2	1	Участок сборки		Компакт 11В2 М-Л			-	350	280	-	U 230 В	300	-	водяной	-	-	-28	+18	5390 (4640)	-	Арктика
П 3	1	Комната отдыха сотрудников лаборатории, комната совещаний, комната отдыха работников механического участка		Компакт 21В2 М-Л			-	700	280	-	U 230 В	600	-	водяной	-	-	-28	+18	10790 (9270)	-	Арктика
П 4	1	Кабинеты: зав. лаборатории, ТБ, начальника участка, электрика, механика, подсобные помещения		Компакт 11В2 М			-	470	280	-	U 230 В	300	-	водяной	-	-	-28	+18	7240 (6230)	-	Арктика
П 5	1	Рентгенкомната, комната управления		Компакт 11В2 М			-	490	280	-	U 230 В	300	-	водяной	-	-	-28	+20	7880 (6770)	-	Арктика
П 6	1	Лаборатории		Компакт 21В2 М			-	1060	240	-	U 230 В	600	-	водяной	-	-	-28	+18	16330 (14040)		Арктика
П 7	1	Механосборочный участок		Стандарт-150			-	3600	420	-	U 380 В	1500	1323	водяной	-	-	-28	+17	53140 (45690)	-	Арктика
П 8	1	Компрессорная		Стандарт-060			-	1800	380	-	U 380 В	1100	2820	водяной	-	-	-28	+12	23550 (20250)	-	Арктика
В 1	1	Раздевалки, душевые	ÖSTBERG	СК 160 В				380	180	-	U 230 В	62	2540	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В2.1-В2.2	2	Санузлы	ÖSTBERG	СК 125 А				120	145	-	U 230 В	40	1640	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 3	1	Комната хран. уб.инвентаря	O. ERRE	Compact 100 HT				40	-	-	U 230 В	28	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 4	1	Участок сборки	ÖSTBERG	СК 160 В				360	150	-	U 230 В	62	2540	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В5.1-В5.2	2	Комната отдыха сотрудников лаборатории	O. ERRE	IN 12/5 HT				150	-	-	U 230 В	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В6.1-В6.3	3	Подсобные помещения, кабинет нач. участка	O. ERRE	IN 10/4 PIR				80	-	-	U 230 В	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 7	2	Кабинеты зав.лаборатории, ТБ	O. ERRE	IN 10/4 PIR				80	-	-	U 230 В	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В8.1-В8.4	4	Комнаты совещаний, отдыха работников механического участка	O. ERRE	IN 12/5 HT				150	-	-	U 230 В	18	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В9.1-В9.2	2	Санузлы	O. ERRE	IN 10/4 PIR				50	-	-	U 230 В	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В10.1-В10.2	2	Раздевалки, душевые	O. ERRE	IN 10/4 HT				75	-	-	U 230 В	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 11	2	Кабинеты механика, электрика	O. ERRE	IN 10/4 PIR				40	-	-	U 230 В	13	-	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 12	1	Компрессорная	Polar Bear	ECR 304 М4				1800	40	-	U 230 В	290	1400	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 13	1	Лаборатория №2	ÖSTBERG	IRE 160 D 1				420	240	-	U 230 В	157	2200	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 14	1	Лаборатория №1	ÖSTBERG	IRE 200 D 1				600	240	-	U 230 В	157	2600	-	-	-	-	-	-	-	Арктика
В 15	1	Лаборатория №3	ÖSTBERG	IRE 200 D 1				600	240	-	U 230 В	157	2600	-	-	-	-	-	-	-	Арктика

						54134/ 6	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		1