


Rz 80 ✓(✓)



1\* Размеры для справок.

2 Проушину покрыть эмалью ПФ-115 в два слоя по одному слою грунтовки ГФ-021. Цвет эмали подобрать по цвету щита

|          |        |          |       |      |                               |   |          |         |     |
|----------|--------|----------|-------|------|-------------------------------|---|----------|---------|-----|
|          |        |          |       |      | 201-ПК0.66.001                |   |          |         |     |
|          |        |          |       |      | Проушина                      | Лит.  | Масса    | Масштаб |     |
| Изм.     | Лист   | № докум. | Подп. | Дата |                               |   |          | 0,07    | 1:1 |
| Разраб.  | Маяков |          |       |      |                               |   |          |         |     |
| Пров.    |        |          |       |      |                               |   |          |         |     |
| Т.контр. |        |          |       |      |                               | Лист  | Листов 1 |         |     |
| ГИП      | Лесняк |          |       |      | Лента 2,5х40 Ст3 ГОСТ 6009-74 | Проектно-конструкторский отдел                |          |         |     |
| Н.контр. |        |          |       |      |                               | Служба развития производства и проектирования |          |         |     |
| Утв.     | Жижин  |          |       |      |                               | ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ"                 |          |         |     |